



Høreværn, niveauafhængige Peltor™ ProTac™ III



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

097786

GTIN

4054596123229

Artikelklasse

04A

Beskrivelse

Udførelse:

Høreværn med niveauafhængig isoleringsteknologi. Impulsstøj og kraftig støj dæmpes straks. Omgivelsernes lydstyrke **kan indstilles i fem trin** for at forhindre akustisk isolation og muliggøre samtaler. Med 3,5 mm stik til ekstern audioindgang. Dermed kan der tilsluttes en **smartphone**. Telefonsignaler og opkald føres således direkte til øret. Ved behov kan der også tilsluttes et **radioapparat**. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

En kombination af høreværn og hovedtelefoner.

Norm:

EN 352-4

Leveringsomfang:

Inklusive 2 AA-batterier nr. 081556 str. LR6 for op til ca. 100 timers drift.

Bemærk:

Hygiejnesæt under nr. 097767 str. HY220

SNR-værdi (dæmpningsværdi): 32 dB(A)

Driftstid: 100 h

Vægt: 355 g

Teknisk beskrivelse

Datablad

SNR-værdi (dæmpningsværdi)	32 dB(A)
Driftstid	100 h
Serie	Peltor™ ProTac™ III
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081556 LR6
Vægt	355 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	EN 352-4
Produkttype	Høreværn

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081556 LR6
Hygiejnesæt Type HY220	097767 HY220
Støjindikator NI100	097305
Opbevaringsboks	096920