

3M**Høreværn Peltor™ LiteCom™****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097798
GTIN	7318640063280
Artikelklasse	04A

Beskrivelse**Udførelse:**

Passivt støjbeskyttelses-headset med integreret radioapparat i hørekanterne. Den indbyggede to-vejs-radioteknik muliggør kommunikation med andre LiteCom™ kophøreværn og radioapparater. Den **støjundertrykkende dynamiske mikrofon** muliggør enkel kommunikation også i støjende miljøer. Ved maksimumeffekt er rækkevidden op til tre kilometer. Headsettet arbejder med den registreringsfrie PMR 446-standard og har derfor præcist 8 kanaler i frekvensområdet 446 MHz. De tre knapper muliggør en **enkel betjening** selv med handsker. **Stemmestyret sending** (VOX) uden knapbetjening og automatisk slukkefunktion. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

En kombination af høreværn, hovedtelefoner og mikrofon.

Anvendelse:

Til kommunikation i støjbelastede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

Leveringsomfang:

Inklusive 2x AA-batterier (alkali-mangan) 081556 LR6.

Bemærk:

Hygiejnesæt under nr. 097767 str. HY79.

Teknisk beskrivelse

SNR-værdi (dæmpningsværdi)	32 dB(A)
Driftstid	20 h
Serie	Peltor™ LiteCom™
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081556 LR6
Vægt	394 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-1
Produkttype	Høreværn

Tilbehør

StøjindikatorNI100	097305
Hygiejnesæt Type HY79	097767 HY79