



Momentskruetrækker med skala, bitsholder, ESD, Maks. moment: 500cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659918 500
GTIN	7610733269457
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

ESD-egnet. Til at holde skifteklinger på 6 mm (nr. 659920 - 659928).

Anvendelse:

Til kontrolleret skrueving ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	500 cNm
Momentområde	1 - 5 Nm
Passende skifteklinger	6 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	10 cNm
Momentområde	100 - 500 cNm

Målenøjagtighed, moment	±6 %
Display	analog
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Vægt	103 g
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	124 mm
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Producentbetegnelse	MecaTorque ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 10 Nm

654300 10