

**Universalrensesten, 80×50×20 mm, Type: F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557660 F
GTIN	4045197241771
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleksibel håndslibeklods, med elastisk bundne slibekorn hele vejen igennem (lang standtid, kan bruges helt op). I kraft af de åbne porer i bindingen bliver slibeproduktet ikke tilstoppet. Velegnet til både våd- og tørslibning. Vand- og oliefast.

Udførelse til overkommelig pris med korund (A).

Anvendelse:

Universalbrug til rengøring, polering, afglatning, mattering og slibning af alle materialer.

Bemærk:

Vand, petroleum, pasta eller lignende tilsætninger **forøger effekten**.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Bredde	50 mm
Højde	20 mm
Længde	80 mm
Produktnavnsegenskab	80×50×20 mm
Produkttype	Slibeklods

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
Sten	egnet		
Lak	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		