



Momentskruetrækker med skala, D 6,3-bitholder, ESD, Maks. moment: 200cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659917 200
GTIN	7610733269464
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

ESD-egnet.

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruring ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	5 cNm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	0,4 - 2 Nm

Maks. moment	200 cNm
Momentområde	40 - 200 cNm
Bitholder	D 6,3
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Samlet længde L	144 mm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Reverserbar aflæsning	Nm
Vægt	113 g
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Producentbetegnelse	MecaTorque ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 2 Nm

654300 2

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 10 Nm

654300 10