



## Momentskruetrækker med skala, bitsholder, ESD, Maks. moment: 200cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659918 200
GTIN	7610733269440
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftskraft** med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

**ESD-egnet.** Til **at holde skifteklinger på 6 mm** (nr. 659920 - 659928).

#### Anvendelse:

Til kontrolleret skrueving ved forudindstillet moment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±6 %
Passende skifteklinger	6 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	5 cNm
Maks. moment	200 cNm
Display	analog

Momentområde	0,4 - 2 Nm
Momentområde	40 - 200 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Reverserbar aflæsning	Nm
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Samlet længde L	124 mm
Målemetode	Moment
Vægt	97 g
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Producentbetegnelse	MecaTorque ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

## Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"  
Maks. moment 10 Nm

654300 10

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"  
Maks. moment 2 Nm

654300 2