

**Slibelærred-sparerulle (A), brun KK 114 F, 25 mm×50 m, Korn: 320****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557800 320
GTIN	4018875260845
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normal korund (A)**. Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.

Type **VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning**. Denne kvalitet er **specielt smidig, olie- og petroleumstæt** og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter – uden at blive flosset.

Emballage **med integreret afrivningskniv**.

**Anvendelse:**

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	meget fin
Korn	320
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Spareruller, bredde	25 mm

Spareruller, længde	50 m
Produktnavnsegenskab	25 mm×50 m
Produkttype	Slibelærred

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		