

Garant**Selvspændende højtydende borepatroner med MK-skaft, MK-skaft: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341122 2
GTIN	4045197880734
Artikelklasse	31K

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

- **Borepatron og MK-skaft danner en enhed.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed, optimal stabilitet.**
- **Let og hurtig udskiftning pga. kort udførelse, velegnet til små arbejdsområder.**

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindlen.

Norm:

DIN 238

Bemærk:

Selvspændefunktion virker kun ved højreløb.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 13 mm
Udvendig Ø	50 mm
L ₁ åbnet	85 mm
L ₁ lukket	97,5 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

