

**Garant****Selvspændende højtydende borepatroner med MK-skaft, MK-skaft: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341122 3
GTIN	4045197880741
Artikelklasse	31K

**Beskrivelse****Udførelse:**

**High-performance** treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

- **Borepatron og MK-skaft danner en enhed.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed, optimal stabilitet.**
- **Let og hurtig udskiftning pga. kort udførelse, velegnet til små arbejdsområder.**

**Anvendelse:**

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindlen.

**Norm:**

**DIN 238**

**Bemærk:**

Selvspændefunktion virker kun ved højreløb.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	50 mm
L <sub>1</sub> lukket	97,5 mm
Spændeområde	1 - 13 mm
L <sub>1</sub> åbnet	85 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

