

Garant**Roterende præcisionspinol med forlænget spids, Største Ø / morsekonus: 86/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321360 86/4
GTIN	4045197882400
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Værktøj komplet hærdet og slebet.**
- **Lejeplacering for store aksiale kræfter.**
- **Vedligeholdelsesfri livstidssmøring.**
- **Akseltætningsring forhindrer indtrængning af snavs og kølevæske.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

- **Kombiværktøj til standardcentrering og rørbearbejdning.**
- **Perfekt universalspids til universel indsats på manuelle og CNC-maskiner.**

Mindste Ø D: 19 mm

Forkortet hovedlængde L₁: 93,5 mm

Hovedlængde L: 121,5 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

maks. omdrejningstal: 3200 min⁻¹

Til emnevægt: 550 kg

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	3200 min ⁻¹
----------------------	------------------------

Til emnevægt	550 kg
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Hovedlængde L	121,5 mm
Konusvinkel α	60 grader
Forkortet hovedlængde L_1	93,5 mm
Mindste \varnothing D	19 mm
Produkttype	Centrerspids