



## Blød hammer med 3K-skaft og nylonbaner og mellemstykke i stål, Hammerhoved-Ø: 27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754170 27
GTIN	8024886013857
Artikelklasse	76D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med 3K-skaft, der næsten ikke kan knække (aluminiumskerne, polyamid- og gummikomponent), smedet skaftbeskyttelseskrave og ekstra skaftbeskyttelseskappe.

Kraftigt mellemstykke i metal.

#### Fordel:

Brudsikker, ergonomisk, skridsikker, **vibrationsfri og skånsom for leddene.**

#### Reservedel:

Ekstra indsats, nylon fås under nr. 754180.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	0,358 kg
Skaftlængde	300 mm
Hammerhoved-Ø	27 mm
Materiale, skaft	Kerne af aluminiumlegering
Hovedlængde med indsatser	81 mm
Materiale, indsats	Nylon, hvid, 100 shore
Greb	3-komponentsgreb
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

---

## Tilbehør

Reservebane, nylon, stk. Hammerhoved-Ø 27 mm

754180 27