



## Montage-skrueetrækkersortiment, med "multicraft"-skaft, Antal dele: 11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667601 11
GTIN	7610733269747
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Lige-kærvklinger med parallelt, forskudt skær, der således passer nøjagtigt til standardskrueskærvkærv. Krydskærvklingernes spids er fræset præcist. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

**"multicraft"-skaft** af slagfast plast (kadmiumfri) til fastholdelse af forskellige klinger, ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.

#### Indhold:

Lige-kærvbits nr. 659928: Str. 4; 5,5; 6,5; 8

Klinger til Phillips nr. 659921: Str. 1 og 2

Pozidriv-klinge nr. 659923: Str. 2

Opriverklinge nr. 667640: 1 stk.

Kunststofskaft nr. 667620: 1 stk.

Elektronikskruetrækker (lige-kærv) nr. 664400: Str. 2,5 og 3,5

#### Leveringsomfang:

Inklusive tekstilrulletaske.

### Teknisk beskrivelse

Antal dele	11
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker

Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
Drivprofil	Ligeaksvskruestrækker
Syl med firkantklinge medfølger	ja
Produkttype	Skruestrækker

## Tilbehør

6 mm-klinge til Phillips Krydsaksvstørrelse 2	659921 2
Syl med firkantklinge	667640
6 mm-klinge til Phillips Krydsaksvstørrelse 1	659921 1
6 mm-klinge Ligeaksv Skærbredde 6,5 mm	659928 6,5
Elektronisk skruestrækker til ligeaksv, med kunststofskafte Skærbredde b 3,5 mm	664400 3,5
6 mm-klinge Ligeaksv Skærbredde 5,5 mm	659928 5,5
„multicraft“-kraftskafte, rødt	667620
6 mm-klinge Ligeaksv Skærbredde 4 mm	659928 4
6 mm-klinge Pozidriv Krydsaksvstørrelse 2	659923 2
6 mm-klinge Ligeaksv Skærbredde 8 mm	659928 8
Elektronisk skruestrækker til ligeaksv, med kunststofskafte Skærbredde b 2,5 mm	664400 2,5