

Garant**Skruestrækssortiment, Antal dele: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	667532 10
GTIN	4045197882394
Artikelklasse	61F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig **Haptoprene**-overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade. Sorte, nøjagtige spidser.

Spændingstester 110 – 250 V iht. VDE 0680/6.

Indhold:

Lige-kærvbits nr. 659928: Str. 4; 5,5; 6,5; 8

Klinger til Phillips nr. 659921: Str. 1 og 2

Pozidriv-klinge nr. 659923: Str. 2

Opriverklinge nr. 667640: 1 stk.

Spændingstester nr. 665010: Str. 2,5

Tokomponent-kunststofskaft nr. 667531: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inklusive tekstilrulletaske.

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659921 – 659928.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Phillips-skruestrækker
------------	------------------------

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Antal dele	10
Produkttype	Skrueværkere

Tilbehør

Haptoprene®-kunststofskaft	667531
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm	665010 2,5
Syl med firkantklinge	667640
6 mm-klinge til Phillips Krydskærvstørrelse 2	659921 2
6 mm-klinge Ligekærv Skærbredde 6,5 mm	659928 6,5
6 mm-klinge Ligekærv Skærbredde 8 mm	659928 8
6 mm-klinge Ligekærv Skærbredde 4 mm	659928 4
6 mm-klinge Pozidriv Krydskærvstørrelse 2	659923 2
6 mm-klinge til Phillips Krydskærvstørrelse 1	659921 1
6 mm-klinge Ligekærv Skærbredde 5,5 mm	659928 5,5