



Mikrometerskrue Tommeaflesning, Måleområde: 0-1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420650 0-1
GTIN	4045197882578
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Med isoleringshåndbeskyttelse.

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde. Med præcise, indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 1-2 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B1
Måletromle-Ø	18 mm
Aflæsning	0,0001 tommer
Måleområde	0 - 1 tommer
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks.
måleområde 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

022010 100