



Mikrometerskrue Tommeaflæsning, Måleområde: 2-3tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Med isoleringshåndbeskyttelse.

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde. Med præcise, indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 1-2 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Kalibrering	B2
Kalibrering	B2
Aflæsning	0,0001 tommer
Måleområde	2 - 3 tommer
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive
indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm

022050 100

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

022040 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 2

421150 2