



Mikrometerskrue Tommeaflysning, Måleområde: 3-4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Med isoleringshåndbeskyttelse.

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde. Med præcise, indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 1-2 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	B2
Måletromle-Ø	18 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Aflæsning	0,0001 tommer
Måleområde	3 - 4 tommer
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

022040 100

DAkkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive
indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm

022050 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 3

421150 3