

ESCHENBACH

Lyslup powerlux, Type: 5/3000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	490820 5/3000
GTIN	4048347185345
Artikelklasse	49A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Høj forstørrelse 20 dpt/5× ved stort synsfelt.**
- **Optimal gengivelseskvalitet takket være asfær, brudsikker kunststoflinse (PXM®) ceratec®-belægning.**
- **Optimal belysning uden skygge takket være 2 SMD-LED'er placeret over for hinanden.**
- **Softtouch-taster til TIL/FRA, tydelig kvittering, nem betjening.**
- **Frakoblingsautomatik: Lyset slukkes automatisk efter 30 minutter.**

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 str. LR6 og etui i hårdt skum.

Teknisk beskrivelse

Forstørrelse (x gange)	5
Farvetemperatur	ca. 3000 (varmhvid) K
Linse-Ø	54 mm
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Linsetype	asfærisk

Belysning	SMD-LED
Emballage	Etui i hårdt skum.
Produkttype	Håndlyslup

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
---	------------