



Universalrensesten i sæt 3 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	557670
GTIN	4045197297303
Artikelklasse	52E

Beskrivelse

Udførelse:

Fleksibel håndslibeklods, med elastisk bundne slibekorn hele vejen igennem (lang standtid, kan bruges helt op). I kraft af de åbne porer i bindingen bliver slibeproduktet ikke tilstoppet. Velegnet til både våd- og tørslibning. Vand- og oliefast.

Udførelse til overkommelig pris med korund (A).

Sortiment, bestående af en af hver slags rensesten nr. 557660 grov / mellem / fin.

Anvendelse:

Universalbrug til **rengøring, polering, afglatning, mattering** og **slibning af alle materialer**.

Bemærk:

Vand, petroleum, pasta eller lignende tilsætninger **forøger effekten**.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Slibeklods
-------------	------------

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		

Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Hårdmetal (HM)	egnet
INOX	egnet
Ti	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	betinget egnet
Sten	egnet
Lak	egnet
våd, maksimal	egnet
tør	egnet

Tilbehør

Universalrensesten Type M	557660 M
Universalrensesten Type G	557660 G
Universalrensesten Type F	557660 F