

**HOLEX****Elasto-rensesten (SiC), Længde×bredde: 80X65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fleksibel håndslibeklods, med elastisk bundne slibekorn hele vejen igennem (lang standtid, kan bruges helt op). I kraft af de åbne porer i bindingen bliver slibeproduktet ikke tilstoppet. Velegnet til både våd- og tørslibning. Vand- og oliefast.

**Højkvalitetsudførelse** med slibekorn i **ren siliciumkarbid (SiC)** og et specielt elastisk syntetisk materiale.

**Anvendelse:**

**Universalbrug** til **rengøring, polering, afglatning, mattering** og **slibning af alle materialer.**

**Bemærk:**

Vand, petroleum, pasta eller lignende tilsætninger **forøger effekten.**

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	65 mm
Højde	20 mm
Finhedsgrad	fin
Længde	80 mm

Slibemiddel	Siliciumkarbid
Produkttype	Slibeklods

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
Sten	egnet		
Lak	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		