

ESCHENBACH

**Lyslup powerlux, Type: 7/8000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	490820 7/8000
GTIN	4048347290964
Artikelklasse	49A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Høj forstørrelse 20 dpt/5× ved stort synsfelt.**
- **Optimal gengivelseskvalitet takket være asfær, brudsikker kunststoflinse (PXM®) ceratec®-belægning.**
- **Optimal belysning uden skygge takket være 2 SMD-LED'er placeret over for hinanden.**
- **Softtouch-taster til TIL/FRA, tydelig kvittering, nem betjening.**
- **Frakoblingsautomatik: Lyset slukkes automatisk efter 30 minutter.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 3 batterier nr. 081561 str. LR6 og etui i hårdt skum.

**Teknisk beskrivelse**

Linse-Ø	54 mm
Forstørrelse (x gange)	7
Farvetemperatur	ca. 8000 (kold hvid) K
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Linsetype	asfærisk

Belysning	SMD-LED
Emballage	Etui i hårdt skum.
Produkttype	Håndlyslup

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
---	------------