

**Mitutoyo****Linær målestok, effektiv målelængde L0: 250mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	499240 250
GTIN	4946368854168
Artikelklasse	44D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Med absolut-målesystem.
- Efter aktivering vises den aktuelle position, så du slipper for den tidskrævende kørsel til referencepunkter.
- Enkel montering og installation.

### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Anvendelse:

Til nøjagtig registrering og positionering af aksiale indstillinger på f.eks. fræse- og drejemaskiner, positioneringsborde eller måleudstyr. Også egnet til omstilling af værktøjsmaskiner ved digital visning.

### Bemærk:

**Kan kun anvendes i forbindelse med displayenhed nr. 499356.**

## Teknisk beskrivelse

Kabellængde	3,4 m
Samlet længde L <sub>3</sub>	428 mm
Boremidteafstand L <sub>2</sub>	408 mm
Målenøjagtighed (20°)	7 µm

effektiv målelængde $L_0$	250 mm
Bredde	22 mm
Maks. målehovedvandring $L_1$	270 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Med kabel
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Linær målestok

---

## Tilbehør

Digital displayenhed Antal viste akser 2	499356 2
Digital displayenhed Antal viste akser 3	499356 3