

**Mitutoyo****Linær målestok, effektiv målelængde L<sub>0</sub>: 150mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	499240 150
GTIN	4946368854144
Artikelklasse	44D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- **Med absolut-målesystem.**
- **Efter aktivering vises den aktuelle position, så du slipper for den tidskrævende kørsel til referencepunkter.**
- **Enkel montering og installation.**

### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Anvendelse:

Til nøjagtig registrering og positionering af aksiale indstillinger på f.eks. fræse- og drejemaskiner, positioneringsborde eller måleudstyr. Også egnet til omstilling af værktøjsmaskiner ved digital visning.

### Bemærk:

**Kan kun anvendes i forbindelse med displayenhed nr. 499356.**

## Teknisk beskrivelse

Boremidteafstand L <sub>2</sub>	308 mm
effektiv målelængde L <sub>0</sub>	150 mm
Maks. målehovedvandring L <sub>1</sub>	170 mm
Samlet længde L <sub>3</sub>	328 mm

Målenøjagtighed (20°)	7 µm
Bredde	22 mm
Kabellængde	3,4 m
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Med kabel
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Linær målestok

---

## Tilbehør

Digital displayenhed Antal viste akser 3	499356 3
Digital displayenhed Antal viste akser 2	499356 2