

**Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 47****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480450 47
GTIN	4045197208217
Artikelklasse	42K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af ældet specialstål. Hærdet (HRC 64 – 66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader.

**Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:**

Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

**Toleranceklasse 1** til kontrol af standardmål og tolerancelærer.

**Indhold:**

1 stk. af hver med målene: 1,005 mm  
Trindeling 0,01: 21 stk. 1,00 – 1,20 mm  
Trindeling 0,1: 8 stk. 1,3 – 2,0 mm  
Trindeling 1,0: 8 stk. 3,0 – 10 mm  
Trindeling 10,0: 9 stk. 20 – 100 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal måleklodser	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1

Hårdhed	64 - 66 HRC
Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Målekods

### Services

DAkS-kalibreringMålekods stål Indhold pr. sæt 47	020860 47
KalibreringMålekods stål/keramik Indhold pr. sæt 47	020850 47