

**Fladfil, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	510200 250
GTIN	4009215016833
Artikelklasse	56B

Beskrivelse**Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

3 sider huggede; stump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form A

Bemærk:

Filvariant med skaft fås under nr. 510201.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	25×6,3 mm
Længde uden angel	250 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 2 (halvslet)
Behugning	2
Hugningstype	Halvglat
Form	A
Formbeskrivelse	Flad med stump ende, udadvendt
Fileflader	3
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produkttype

Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 140 mm	519400 140
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20