

**Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 87****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480450 87
GTIN	4045197208224
Artikelklasse	42K

Beskrivelse**Udførelse:**

Af ældet specialstål. Hærdet (HRC 64 – 66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader.

Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:

Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og tolerancelærer.

Indhold:

1 stk. af hver med målene: 0,5; 1,0 mm

Trindeling 0,001: 9 stk. 1,001 – 1,009 mm

Trindeling 0,01: 50 stk. 1,01 – 1,5 mm

Trindeling 0,5: 17 stk. 2 – 10 mm

Trindeling 10,0: 9 stk. 20 – 100 mm

Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser	87
Norm	DIN EN ISO 3650

Toleranceklasse	1
Hårdhed	64 - 66 HRC
Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Måleklods

Services

DAkS-kalibreringMåleklods stål Indhold pr. sæt 87	020860 87
KalibreringMåleklods stål/keramik Indhold pr. sæt 87	020850 87