

**Fladfil, Hugning 1 (bastard), Længde uden angel: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	510100 100
GTIN	4009215016703
Artikelklasse	56B

Beskrivelse**Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

3 sider huggede; stump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form A

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	100 mm
Tværsnit	12x3 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 1 (bastard)
Behugning	1
Hugningstype	Bastard
Form	A
Formbeskrivelse	Flad med stump ende, udadvendt
Fileflader	3
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedofil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Filegreb af hårdt træ Samlet længde 80 mm	519400 80
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 95 mm	519600 95
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519550 100
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25