

Garant**Stålmåleklods Toleranceklasse 0, Nom. mål: 1,32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	481030 1,32
GTIN	4045197208729
Artikelklasse	41L

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.

Str. 0,5 op til 10 – tværsnit = 30×9 mm.

Str. 11 op til 500 – tværsnit = 35×9 mm.

I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.

Toleranceklasse 0 som grundmål til kontrol af arbejdsmål. Til indstilling af måleapparater med meget høj nøjagtighed. **Inkl. sammenlignelig producenttestprotokol.**

Bemærk:

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Testprotokol	Producentens testrapport
Nom. mål	1,32 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	0
Materiale	legeret specialstål, hærdet og afspændt
Kalibrering	L2

Produkttype

Måleklods

Services

DAkS-kalibreringMåleklods stål Maks. længde 100 mm

028140 100

KalibreringMåleklods, stål / keramik Maks. længde 100 mm

028060 100