



Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 103



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	480450 103
GTIN	4045197208231
Artikelklasse	42K

Beskrivelse

Udførelse:

Af ældet specialstål. Hærdet (HRC 64 – 66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader.

Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:

Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og tolerancelærer.

Indhold:

1 stk. af hver med målene: 0,5; 1,0; 50; 75; 100 mm

Trindeling 0,01: 50 stk. 1,01 – 1,5 mm

Trindeling 0,5: 47 stk. 2,0 – 25 mm

Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser	103
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1
Hårdhed	64 - 66 HRC

Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Måleklods

Services

DAkkS-kalibreringMåleklods stål Indhold pr. sæt 103	020860 103
KalibreringMåleklods stål/keramik Indhold pr. sæt 103	020850 103