

**Trekantfil, Hugning 1 (bastard), Længde uden angel: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	511100 150
GTIN	4009215017182
Artikelklasse	56B

Beskrivelse**Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form C

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	150 mm
Bredde	12 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 1 (bastard)
Behugning	1
Hugningstype	Bastard
Form	C
Formbeskrivelse	Trekant med halvstump ende, udadvendt
Fileflader	3
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produkttype

Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100