

**Mitutoyo****Indbygget skydelære IP66 Vandret, Måleområde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	499401 100
GTIN	2050001051158
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indbygningsskydelære med elektromagnetisk, induktivt målesystem. **Montering vandret.** Med **absolut-elektronik** og store letaflæselige displaytal. Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Højeste målepræcision også ved højeste kørehastighed. ZERO- / ABS-funktion – nulstilling og omskiftning fra relativ til absolut måling.

**Funktion:**

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Egnet til måle- og positioneringsopgaver på værktøjsmaskiner, elementer osv.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497085.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L <sub>2</sub>	209 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Vægt	390 g
Længde, måleskinne L <sub>1</sub>	185 mm
Måleområde	0 - 100 mm
Aflæsning	0,01 mm

Fejlgrænse	0,03 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 66
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Indbyggede skydelærer

## Services

KalibreringUniversalskydelære Maks. måleområde 600 mm	021400 600
---	------------

## Tilbehør

Sender Type S11E	498966 S11E
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497085 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497085 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497085 D1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975