

Mitutoyo**Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 47****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480300 47
GTIN	4946368226835
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800). **Omhyggeligt hærdet og håndslæbet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:** Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde målerummet.

Indhold:

1 stk. af hver med målet: 1,005 mm
Trindeling 0,01: 21 stk. 1,00 – 1,20 mm
Trindeling 0,1: 8 stk. 1,3 – 2,0 mm
Trindeling 1,0: 8 stk. 3,0 – 10 mm
Trindeling 10,0: 9 stk. 20 – 100 mm

Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1
Hårdhed	65 - 67 HRC

Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Måleklods

Services

DAkkS-kalibreringMåleklods stål Indhold pr. sæt 47	020860 47
KalibreringMåleklods stål/keramik Indhold pr. sæt 47	020850 47