

**Fladfil, behugning 3 (sletfil), Længde uden angel: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	510300 100
GTIN	4009215016727
Artikelklasse	56B

Beskrivelse**Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

3 sider huggede; stump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form A

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	12×3 mm
Længde uden angel	100 mm
Produktnavnsegenskab	behugning 3 (sletfil)
Behugning	3
Hugningstype	Glat
Form	A
Formbeskrivelse	Flad med stump ende, udadvendt
Fileflader	3
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 80 mm	519400 80
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519550 100
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 95 mm	519600 95
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40