

Mitutoyo**Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 87****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480300 87
GTIN	4946368226101
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800). **Omhyggeligt hærdet og håndlebet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:** Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde målerummet.

Indhold:

Trindeling 0,001: 9 stk. 1,001 – 1,009
Trindeling 0,01: 49 stk. 1,01 – 1,49 mm
Trindeling 0,5: 19 stk. 0,5 – 9,5 mm
Trindeling 10,0: 10 stk. 10 – 100 mm

Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser	87
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1
Hårdhed	65 - 67 HRC

Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Målekods

Services

KalibreringMålekods stål/keramik Indhold pr. sæt 87	020850 87
DAkS-kalibreringMålekods stål Indhold pr. sæt 87	020860 87