



Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 2, Antal måleklodser: 47



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	480500 47
GTIN	4045197208279
Artikelklasse	42K

Beskrivelse

Udførelse:

Af ældet specialstål. Hærdet (HRC 64 – 66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader.

Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:

Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 2 arbejds- og indstillingsmål til produktionen.

Indhold:

1 stk. af hver med målene: 1,005 mm
Trindeling 0,01: 21 stk. 1,00 – 1,20 mm
Trindeling 0,1: 8 stk. 1,3 – 2,0 mm
Trindeling 1,0: 8 stk. 3,0 – 10 mm
Trindeling 10,0: 9 stk. 20 – 100 mm

Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	2

Hårdhed	64 - 66 HRC
Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Målekods

Services

KalibreringMålekods stål/keramik Indhold pr. sæt 47	020850 47
DAkKS-kalibreringMålekods stål Indhold pr. sæt 47	020860 47