

Mitutoyo**Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 103****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	480300 103
GTIN	4946368225876
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800). **Omhyggeligt hærdet og håndsløbet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:** Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde målerummet.

Indhold:

1 stk. af hver med målene: 1,005 mm
Trindeling 0,01: 49 stk. 1,01 – 1,49 mm
Trindeling 0,5: 49 stk. 0,5 – 24,5 mm
Trindeling 25,0: 4 stk. 25 – 100 mm

Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser	103
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1
Hårdhed	65 - 67 HRC
Materiale	ældet specialstål

Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Målekods

Services

DAkS-kalibreringMålekods stål Indhold pr. sæt 103	020860 103
KalibreringMålekods stål/keramik Indhold pr. sæt 103	020850 103