

**Stereomikroskop, Type: EZ410****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Artikelklasse	49B

Beskrivelse**Udførelse:**

StereoZoom-mikroskop til lysstærke og skarpe billeder med høj opløsning. Justeringsknappernes størrelse er tilpasset til håndens form, og knappernes indstillelige gang giver mulighed for vedvarende brug. Øjenafstand kan indstilles individuelt. Folietastatur, 3 overfladelysmetoder kan vælges med 5 LEDs.

Teknisk beskrivelse

Synsfelt-Ø	5,7 - 25 mm
Regulerbar belysning	ja
Optiksystem	10° Greenough parfokal
Arbejdsafstand	100 mm
Synsvinkel	60 grader
Zoom	4,4:1
Forstørrelse (x gange)	8 - 35

Overfladelys	Der kan vælges mellem 3 metoder: Maks. lysstyrke med 5 LED'er, skråt overfladelys med 3 LED'er, fladt strejflys med 2 LED'er
Vægt	5,4 kg
LED-belysningssystem	Indbygget, overflade- og gennemlys, der tændes uafhængigt af hinanden eller samtidigt
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Stereomikroskop