

**Fladfil, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	510200 150
GTIN	4009215016772
Artikelklasse	56B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

**3 sider huggede; stump afslutning.****Anvendelse:**

**Kvalitetsfile** til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

**Norm:**

**DIN 7261 Form A**

**Bemærk:**

Filvariant med skaft fås under nr. 510201.

**Teknisk beskrivelse**

Tværsnit	16x4 mm
Længde uden angel	150 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 2 (halvslet)
Behugning	2
Hugningstype	Halvglat
Form	A
Formbeskrivelse	Flad med stump ende, udadvendt
Fileflader	3
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produkttype

Værkstedstil

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

## Tilbehør

2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90