



## Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1, Antal måleklodser: 32



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

480450 32

GTIN

4045197208200

Artikelklasse

42K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Af ældet specialstål. Hærdet (HRC 64 – 66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader.

#### Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål:

Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.

**Toleranceklasse 1** til kontrol af standardmål og tolerancelærere.

#### Indhold:

1 stk. af hver med målene: 1,000; 1,005; 50 mm

Trindeling 0,01: 10 stk. 1,01 – 1,10 mm

Trindeling 0,1: 9 stk. 1,20 – 2,0 mm

Trindeling 1,0: 8 stk. 3,0 – 10 mm

Trindeling 10,0: 2 stk. 20 – 30 mm

### Teknisk beskrivelse

Antal måleklodser

32

Norm

DIN EN ISO 3650

Toleranceklasse

1

Hårdhed	64 - 66 HRC
Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Måleklods

### Services

DAkkS-kalibreringMåleklods stål Indhold pr. sæt 32	020860 32
KalibreringMåleklods stål/keramik Indhold pr. sæt 32	020850 32