

**Slibebånd, normal korund (A) KK711X, 100×950 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558030 40
GTIN	4018875088746
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt slibebånd bestrøet med **normal korund (A)**. Slibemiddelunderlaget er dimensioneret optimalt til kornstørrelse og slibebåndstype.

Robust X-lærred til **effektiv materialefjernelse** på stationære slibemaskiner.

Anvendelse:

Universelt anvendelig på alle gængse materialer: **Stål**, ikke-jernholdige metaller, støbegods, **aluminiumslegeringer, træ**.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	40
Serie	KK711X
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	100 mm
Slibebånd, længde	950 mm
Produktnavnsegenskab	100×950 mm
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	32-38 m/s	H
INOX	betinget egnet	18-30 m/s	
Ti	betinget egnet	10-20 m/s	
GG (G)	betinget egnet	30-45 m/s	K
CuZn	egnet	35-45 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	10-30 m/s	
Træ	egnet	23-26 m/s	
tør	egnet		