



## Stereomikroskop, Type: A60S



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Artikelklasse	49B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

StereoZoom-mikroskop med et forstørrelsesområde fra 5× til 30×, som giver mulighed for både at foretage detaljeobservationer og få et overblik. Takket være den patenterede FusionOptics™ teknologi leverer Leica A60 en skarphedsdybde på 13,6 mm på laveste zoomtrin – den tidskrævende efterfokusering af højere komponenter bortfalder.

- **Enestående skarphedsdybde (13,6 mm).**
- **46 mm objektfelt.**
- **Ergonomisk arbejde som følge af en høj arbejdsafstand (122 mm).**
- **Antistatisk kunststofhus.**
- **Inklusive LED-ringlys med 10 lysstyrketrin.**
- **Diffusor til reduktion af reflekser (aftagelig).**

Med drejearmstativ

- **Til tilbagevendende objekter.**
- **Eget jordingspunkt på basis.**
- **Utroligt høj stabilitet til arbejde ved højere forstørrelse.**

#### Anvendelse:

Ideel til industrielle inspektioner, monteringsopgaver og kvalitetskontroller.

#### Leveringsomfang:

Inklusive netkabel.

#### Specialtilbehør:

Gennemlys nr. 491777 str. BLI.

## Teknisk beskrivelse

LED-belysningsystem	16 Med Power SMT LEDs
Basis, bredde	266 mm
Optiksystem	Greenough med Fusion Optics™
Maksimalt udhæng	560 mm
Synsfelt-Ø	46 mm
Zoom	6 : 1
Maks. skarphedsdybde	13,6 mm
Arbejdsafstand	122 mm
Farvetemperatur lys	5600 K
Forstørrelse (x gange)	5 - 30
Synsvinkel	38 grader
Basis, længde	230 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Stereomikroskop

---

## Tilbehør

Gennemlys Type BLI	491777 BLI
--------------------	------------