



Stereomikroskop, Type: A60F



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

StereoZoom-mikroskop med et forstørrelsesområde fra 5× til 30×, som giver mulighed for både at foretage detaljeobservationer og få et overblik. Takket være den patenterede FusionOptics™ teknologi leverer Leica A60 en skarphedsdybde på 13,6 mm på laveste zoomtrin – den tidskrævende efterfokusering af højere komponenter bortfalder.

- **Enestående skarphedsdybde (13,6 mm).**
- **46 mm objektfelt.**
- **Ergonomisk arbejde som følge af en høj arbejdsafstand (122 mm).**
- **Antistatisk kunststofhus.**
- **Inklusive LED-ringlys med 10 lysstyrketrin.**
- **Diffusor til reduktion af reflekser (aftagelig).**

Med flexarmstativ.

- **Nemt at observere objektet i x- og y-retning.**
- **Enkel højdeindstilling til forskellige objekthøjder.**
- **Maksimal pladsbesparelse som følge af fastgørelse med bordklemme.**

Anvendelse:

Ideel til industrielle inspektioner, monteringsopgaver og kvalitetskontroller.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel.

Specialtilbehør:

Gennemlys nr. 491777 str. BLI.

Teknisk beskrivelse

Zoom	6 : 1
Maks. skarphedsdybde	13,6 mm
Maksimalt udhæng	995 mm
Arbejdsafstand	122 mm
Synsvinkel	38 grader
LED-belysningssystem	16 Med Power SMT LEDs
Farvetemperatur lys	5600 K
Optiksystem	Greenough mit Fusion Optics™
Synsfelt-Ø	46 mm
Forstørrelse (x gange)	5 - 30
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Stereomikroskop

Tilbehør

Gennemlys Type BLI	491777 BLI
--------------------	------------