

**Firkantfil, Hugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 250mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 512200 250 |
| GTIN | 4009215017465 |
| Artikelklasse | 56B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form D

Bemærk:

Filvariant med skaft fås under nr. 512201.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Bredde | 10 mm |
| Længde uden angel | 250 mm |
| Produktnavnsegenskab | Hugning 2 (halvslet) |
| Behugning | 2 |
| Hugningstype | Halvglat |
| Form | D |
| Formbeskrivelse | Firkant med halvstump ende, udadvendt |
| Fileflader | 4 |
| inkl. fileskaft | nej |

| | |
|-------------|--------------|
| Norm | DIN 7261 |
| Produkttype | Værkstedstil |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Kunststofhefte Samlet længde 110 mm | 519550 110 |
| Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm | 519400 120 |
| 2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm | 519600 110 |
| Kunststofhefte Samlet længde 125 mm | 519510 125 |
| Kunststofhefte Samlet længde 110 mm | 519510 110 |
| 2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm | 519600 120 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Kunststofhefte Samlet længde 120 mm | 519550 120 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |