



Firkantfil, Hugning 2, Længde uden angel: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	512210 200
GTIN	4045197571649
Artikelklasse	52A

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form D

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	200 mm
Bredde	7 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 2
Hugningstype	2
Form	D
Formbeskrivelse	Firkant med halvstump ende, udadvendt
Fileflader	4
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20