



## Stålmåleklods Toleranceklasse 1, Nom. mål: 1,28mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	481050 1,28
GTIN	4045197209603
Artikelklasse	42K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.

I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.

Str. 0,5 til 10 – tværsnit = 30×9 mm.

Str. 11 til 500 – tværsnit = 35×9 mm.

**Toleranceklasse 1** til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde i målerummet.

Udførelse i øvrigt som nr. 480450.

#### Bemærk:

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Nom. mål	1,28 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1
Materiale	legeret specialstål, hærdet og afspændt
Kalibrering	L2

Produkttype

Målekods

**Services**

KalibreringMålekods, stål / keramik Maks. længde 100 mm

028060 100

DAkS-kalibreringMålekods stål Maks. længde 100 mm

028140 100