

**Understel til målemikroskoper, Breddexdybde: 1500X700 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Artikelklasse	41M

Beskrivelse**Udførelse:**

Hus af svejset pladestål med afrundet bordplade i den ene side fremstillet af Beolin, kant af grafit 3 mm tyk. Med praktisk fralægningsrum i pladestål. Inklusive GARANT-låsesystem.

Passer til :

GARANT video-målemikroskoper med måleområde maks. X = 200 / Y = 100.

Bestykning:

Skuffer, fronthøjde (venstre): 60; 300; 300 mm

Lakering:

Korpus, hvid aluminium RAL 9006, skuffer, stålblå RAL 5011.

Filebænk, højde: 840 mm

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100 kg

Pladetykkelse: 50 mm

Skuffeudtræk: 90 %

Hoffmann hulvægsintervaller: 9x9

Cylinderlås: Modulær låseindsats

Skuffer, nyttebredde: 490 mm

Skuffer, nyttedybde: 520 mm

Bæreevne fordelt over hele fladen: 1000 kg

Vægt: 124 kg

Teknisk beskrivelse

Bæreevne fordelt over hele fladen	1000 kg
Skuffer, nyttebredde	490 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	124 kg
Skuffer, nyttedybde	520 mm
Antal skuffer	3
Filebænk, højde	840 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	100 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk	90 %
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Cylinderlås	Modulær låseindsats