

**Garant****Stålmåleklods Toleranceklasse 0, Nom. mål: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	481030 40
GTIN	4045197235152
Artikelklasse	41L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.

Str. 0,5 op til 10 – tværsnit = 30×9 mm.

Str. 11 op til 500 – tværsnit = 35×9 mm.

I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.

**Toleranceklasse 0** som grundmål til kontrol af arbejdsmål. Til indstilling af måleapparater med meget høj nøjagtighed. **Inkl. sammenlignelig producenttestprotokol.**

**Bemærk:**

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Testprotokol	Producentens testrapport
Nom. mål	40 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	0
Materiale	legeret specialstål, hærdet og afspændt
Kalibrering	L2

Produkttype

Målekods

**Services**

KalibreringMålekods, stål / keramik Maks. længde 100 mm

028060 100

DAkS-kalibreringMålekods stål Maks. længde 100 mm

028140 100