



Stålmåleklods Toleranceklasse 1, Nom. mål: 1,42mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 481050 1,42 |
| GTIN | 4045197209740 |
| Artikelklasse | 42K |

Beskrivelse

Udførelse:

Alle måleklodser er mærkede med individuelt identifikations-nr.

I specielt legeret, omhyggeligt hærdet og afspændt specialstål.

Str. 0,5 til 10 – tværsnit = 30×9 mm.

Str. 11 til 500 – tværsnit = 35×9 mm.

Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og referencelærer og til indstilling af længdemålere samt til det normale arbejde i målerummet.

Udførelse i øvrigt som nr. 480450.

Bemærk:

Flere nominelle mål fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|--|
| Nom. mål | 1,42 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranceklasse | 1 |
| Materiale | legeret specialstål, hærdet og afspændt |
| Kalibrering | L2 |

Produkttype

Målekods

Services

KalibreringMålekods, stål / keramik Maks. længde 100 mm

028060 100

DAkS-kalibreringMålekods stål Maks. længde 100 mm

028140 100