

Fræset fil, fladstump, middel, Længde uden angel: 300mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 519120 300 |
| GTIN | 2050001696236 |
| Artikelklasse | 56B |

Beskrivelse**Udførelse:**

File med fræsede spor udmærker sig ved særlig **skarphed**, skær, der er fræset i hel længde, og optimalt formede spånrum. Derved føres også spåner af blødt og smørende materiale sikkert væk. **Stopper ikke til.**

Flad/stump, fræset på 3 sider.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|---|
| Tværsnit | 31×7 mm |
| Længde uden angel | 300 mm |
| Finhedsgrad | middel |
| Skærafstand ca. | 2 mm |
| Form | A |
| Produktnavnsegenskab | middel |
| Norm | DIN 7264 |
| Til materiale | stål, stålgoods, kobber, messing, bronze osv. |
| Produkttype | Fræset fil |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|--|-----------|----------------|----------|
|--|-----------|----------------|----------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet |
| GG (G) | egnet |
| CuZn | egnet |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Kunststofhefte Samlet længde 125 mm | 519510 125 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| 2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm | 519600 120 |
| Filegreb af hårdt træ Samlet længde 160 mm | 519400 160 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kunststofhefte Samlet længde 120 mm | 519550 120 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm | 576000 80X20 |