

**Nøglefil, hugning 2 Længde 100 mm, Type: 2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 518700 2 |
| GTIN | 4009215005134 |
| Artikelklasse | 56B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Nøglefile fremstilles på automatiske præcisionsmaskiner. De **garanterer stor fileydelse og lang standtid**. Råemnerne er stansede og slebne og forsynes ved hjælp af specialmaskiner med en præcis hugning med jævn tykkelse og dybde. De færdige file har en ideel tandform, som alle er tilpasset filtypen. Nøglefilene garanterer en glat flade.

Bemærk:

Filehåndtag, se nr. 519600, 519400, 519510 og 519550.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Tværsnit | 10×1,4 mm |
| Formbeskrivelse | flad stump |
| Norm | DIN 7283 |
| Produkttype | Nøglefil |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Stål < 55 HRC | betinget egnet | | |

| | |
|----------------|----------------|
| INOX | betinget egnet |
| GG (G) | egnet |
| CuZn | egnet |
| Kunststof, GFK | egnet |
| Træ | egnet |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Kunststofhefte Samlet længde 100 mm | 519550 100 |
| Kunststofhefte Samlet længde 90 mm | 519510 90 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Filegreb af hårdt træ Samlet længde 80 mm | 519400 80 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| 2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 95 mm | 519600 95 |
| Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm | 519400 100 |