

**Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713T, 9×533 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558259 40
GTIN	4018875075289
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektivt slibebånd** med **zirkonkorund (ZA)** til højere slibeydelse. **Den kontinuerlige selvslibning** muliggør sammenlignet med normal korund en **længere standtid** ved **højere skæreydelse** og ensartet overfladekvalitet.

T-lærred (robust, fleksibelt) med **specialfleksning** til bearbejdning af selv snævre radier på håndførte maskiner.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af alle **ståltyper og stållegeringer, støbejern** samt ikke-jernholdige metaller.

**Bemærk:**

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	40
Serie	Fortanding ZK713T
Slibemiddelforkortelse	ZA

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	9 mm
Slibebånd, længde	533 mm
Produktnavnsegenskab	9×533 mm
Produkttype	Slibebånd

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
Træ	egnet	23-26 m/s	
tør	egnet		